


Calibrazione Distanza Ottotipo



In genere le comuni stampanti non riescono a rendere i contrasti in modo ottimale. I risultati sono molto variabili.

In alternativa il file può essere usato su PC in modalità sconnessa da internet passando in modalità schermo pieno (Ctrl + L o F11 in base al programma di lettura dei files PDF usato)

Misurare l'altezza in mm della linea NERA qui accanto e moltiplicarla per 0,069: otterrete la distanza in metri di lettura. Se necessario dimezzare la distanza. Presentare i fogli in successione

90%

V R S

63%

K D R

44%

NHC

31%

SOCK

22%

S C N

15%

O Z V

11%

C N H

7.8%

Z O K

5.6%

N O O D

3.9%

V H R

2.8%

C D N

1.9%

Z S V

1.4%

К

С

Н

1.0%

О

Д

К